



MIRIMPEX

Organizer - ASFA-L W1 9mm

Nazwa	Ilość szt.
1. Obejma ślimakowa ASFA-L W1 8-16	20
2. Obejma ślimakowa ASFA-L W1 12-22	20
3. Obejma ślimakowa ASFA-L W1 16-27	20
4. Obejma ślimakowa ASFA-L W1 20-32	20
5. Obejma ślimakowa ASFA-L W1 25-40	15
6. Obejma ślimakowa ASFA-L W1 40-60	10
7. <u>Wkrętak do obejm</u>	1



Organizer duży - ASFA-L W1 9mm

Nazwa	Ilość szt.
1. Obejma ślimakowa ASFA-L W1 8-16	20
2. Obejma ślimakowa ASFA-L W1 8-12	20
3. Obejma ślimakowa ASFA-L W1 12-22	20
4. Obejma ślimakowa ASFA-L W1 16-27	20
5. Obejma ślimakowa ASFA-L W1 20-32	20
6. Obejma ślimakowa ASFA-L W1 25-40	15
7. Obejma ślimakowa ASFA-L W1 30-45	15
8. Obejma ślimakowa ASFA-L W1 32-50	10
9. Obejma ślimakowa ASFA-L W1 40-60	10
10. Obejma ślimakowa ASFA-L W1 50-70	5
11. <u>Wkrętak do obejm</u>	1



Organizer duży - ASFA-L W2 9mm

Nazwa	Ilość szt.
1. Obejma ślimakowa ASFA-L W2 8-16	20
2. Obejma ślimakowa ASFA-L W2 8-12	20
3. Obejma ślimakowa ASFA-L W2 12-22	20
4. Obejma ślimakowa ASFA-L W2 16-27	20
5. Obejma ślimakowa ASFA-L W2 20-32	20
6. Obejma ślimakowa ASFA-L W2 25-40	15
7. Obejma ślimakowa ASFA-L W2 30-45	15
8. Obejma ślimakowa ASFA-L W2 32-50	10
9. Obejma ślimakowa ASFA-L W2 40-60	10
10. Obejma ślimakowa ASFA-L W2 50-70	5
11. <u>Wkrętak do obejm</u>	1



Organizer duży - ASFA-L W4 9mm

Nazwa	Ilość szt.
1. Obejma ślimakowa ASFA-L W4 8-16	20
2. Obejma ślimakowa ASFA-L W4 8-12	20
3. Obejma ślimakowa ASFA-L W4 12-22	20
4. Obejma ślimakowa ASFA-L W4 16-27	20
5. Obejma ślimakowa ASFA-L W4 20-32	20
6. Obejma ślimakowa ASFA-L W4 25-40	15
7. Obejma ślimakowa ASFA-L W4 30-45	15
8. Obejma ślimakowa ASFA-L W4 32-50	10
9. Obejma ślimakowa ASFA-L W4 40-60	10
10. Obejma ślimakowa ASFA-L W4 50-70	5
11. <u>Wkrętak do obejm</u>	1



Organizer duży - ASFA-L W5 9mm

Nazwa	Ilość szt.
1. Obejma ślimakowa ASFA-L W5 8-16	20
3. Obejma ślimakowa ASFA-L W5 12-22	20
4. Obejma ślimakowa ASFA-L W5 16-27	20
5. Obejma ślimakowa ASFA-L W5 20-32	20
6. Obejma ślimakowa ASFA-L W5 20-35	15
6. Obejma ślimakowa ASFA-L W5 25-40	15
7. Obejma ślimakowa ASFA-L W5 30-45	15
8. Obejma ślimakowa ASFA-L W5 32-50	10
9. Obejma ślimakowa ASFA-L W5 40-60	10
10. Obejma ślimakowa ASFA-L W5 50-70	5
11. <u>Wkrętak do obejm</u>	1



Organizer duży - ASFA-S W1 12mm

Nazwa	Ilość szt.
1. Obejma ślimakowa ASFA-S W1 16-27	10
2. Obejma ślimakowa ASFA-S W1 20-32	10
3. Obejma ślimakowa ASFA-S W1 25-40	10
4. Obejma ślimakowa ASFA-S W1 30-45	10
5. Obejma ślimakowa ASFA-S W1 32-50	10
6. Obejma ślimakowa ASFA-S W1 40-60	5
7. Obejma ślimakowa ASFA-S W1 50-70	5
8. <u>Wkrętak do obejm</u>	1



Organizer duży - ASFA-S W2 12mm

Nazwa	Ilość szt.
1. Obejma ślimakowa ASFA-S W2 16-27	10
2. Obejma ślimakowa ASFA-S W2 20-32	10
3. Obejma ślimakowa ASFA-S W2 25-40	10
4. Obejma ślimakowa ASFA-S W2 30-45	10
5. Obejma ślimakowa ASFA-S W2 32-50	10
6. Obejma ślimakowa ASFA-S W2 40-60	5
7. Obejma ślimakowa ASFA-S W2 50-70	5
8. <u>Wkrętak do obejm</u>	1



Organizer duży - ASFA-S W4 12mm

Nazwa	Ilość szt.
1. Obejma ślimakowa ASFA-S W4 16-27	10
2. Obejma ślimakowa ASFA-S W4 20-32	10
3. Obejma ślimakowa ASFA-S W4 25-40	10
4. Obejma ślimakowa ASFA-S W4 30-45	10
5. Obejma ślimakowa ASFA-S W4 32-50	10
6. Obejma ślimakowa ASFA-S W4 40-60	5
7. Obejma ślimakowa ASFA-S W4 50-70	5
8. <u>Wkrętak do obejm</u>	1



Organizer duży - ASFA-S W5 12mm

Nazwa	Ilość szt.
1. Obejma ślimakowa ASFA-S W5 16-27	10
2. Obejma ślimakowa ASFA-S W5 20-32	10
3. Obejma ślimakowa ASFA-S W5 25-40	10
4. Obejma ślimakowa ASFA-S W5 30-45	10
5. Obejma ślimakowa ASFA-S W5 32-50	10
6. Obejma ślimakowa ASFA-S W5 40-60	5
7. Obejma ślimakowa ASFA-S W5 50-70	5
8. <u>Wkrętak do obejm</u>	1



Organizer-Obejmy zaciskowe podwójne W1

Nazwa	Ilość szt.
1. Obejma zaciskowa podwójna W1 7-9	30
2. Obejma zaciskowa podwójna W1 5-7	30
3. Obejma zaciskowa podwójna W1 9-11	30
4. Obejma zaciskowa podwójna W1 10-12	30
5. Obejma zaciskowa podwójna W1 11-13	30
6. Obejma zaciskowa podwójna W1 13-15	30
7. Obejma zaciskowa podwójna W1 14-17	20
8. Obejma zaciskowa podwójna W115-18	15
9. Obejma zaciskowa podwójna W1 17-20	10
10. Obejma zaciskowa podwójna W1 18-21	10
11. Obejma zaciskowa podwójna W1 20-23	10
12. Obejma zaciskowa podwójna W1 22-25	10
13. Obejma zaciskowa podwójna W1 23-27	10
14. Obejma zaciskowa podwójna W1 25-28	5
15. Obejma zaciskowa podwójna W1 28-31	5
16. Obejma zaciskowa podwójna W1 31-34	5
17. Obejma zaciskowa podwójna W1 34-37	5
18. <u>Szczypce czołowe do zaciskania</u>	1



Organizer - DIN3021

Nazwa	Ilość szt.
1. Sprężysta DIN3021 13	10
2. Sprężysta DIN3021 15	10
3. Sprężysta DIN3021 17	10
4. Sprężysta DIN3021 19	10
5. Sprężysta DIN3021 21	5
6. Sprężysta DIN3021 23	5
7. Sprężysta DIN3021 25	5
8. Sprężysta DIN3021 27	5
9. Sprężysta DIN3021 29	5
10. Sprężysta DIN3021 32	5
11. Sprężysta DIN3021 36	3
12. Sprężysta DIN3021 40	2
13. Sprężysta DIN3021 42	2
14. Sprężysta DIN3021 46	2
15. Sprężysta DIN3021 50	2
16. Sprężysta DIN3021 53	2
17. Sprężysta DIN3021 55	2
18. <u>Szczypce do obejm</u>	1



Organizer - Drutowa W1

	Nazwa	Ilość szt.
1.	Drutowa W1 7,3-7,8	50
2.	Drutowa W1 7,8-8,3	50
3.	Drutowa W1 8,8-9,3	50
4.	Drutowa W1 9,3-9,9	50
5.	Drutowa W1 9,8-10,4	50
6.	Drutowa W1 10,4-11,0	50
7.	Drutowa W1 11,0-11,6	50
8.	Drutowa W1 11,6-12,3	50
9.	Drutowa W1 12,1-13,1	50
10.	Drutowa W1 12,9-13,6	30
11.	Drutowa W1 16,6-14,4	30
12.	Drutowa W1 14,4-15,1	30
13.	Drutowa W1 14,8-15,9	30
14.	Drutowa W1 15,9-16,8	20
15.	Drutowa W1 16,8-17,7	20
16.	Drutowa W1 17,7-18,7	20



Organizer - MINI W1

	Nazwa	Ilość szt.
1.	Mini W1 6-8	50
2.	Mini W1 7-9	50
3.	Mini W1 8-10	50
4.	Mini W1 9-11	30
5.	Mini W1 10-12	30
6.	Mini W1 11-13	20
7.	Mini W1 12-14	15
8.	Mini W1 13-15	15
9.	Mini W1 14-16	20
10.	Mini W1 15-17	20



Organizer - MINI W4

	Nazwa	Ilość szt.
1.	Mini W4 6-8	25
2.	Mini W4 7-9	25
3.	Mini W4 8-10	25
4.	Mini W4 9-11	20
5.	Mini W4 10-12	20
6.	Mini W4 11-13	20
7.	Mini W4 12-14	15
8.	Mini W4 13-15	15
9.	Mini W4 14-16	15
10.	Mini W4 15-17	15



Organizer - Pierścień W1

	Nazwa	Ilość szt.
1.	Pierścień W1 7,5-8,5	50
2.	Pierścień W1 8,0-9,5	50
3.	Pierścień W1 9,0-10,5	30
4.	Pierścień W1 10,5-12,5	30
5.	Pierścień W1 10,0-11,5	30
6.	Pierścień W1 11,5-13,3	20
7.	Pierścień W1 13,0-15,3	15
8.	Pierścień W1 15,0-17,3	15



Organizer - Pierścień W4

<i>Nazwa</i>	<i>Ilość szt.</i>
1. Pierścień W4 7,5-8,5	40
2. Pierścień W4 8,2-9,5	40
3. Pierścień W4 9,0-10,5	25
4. Pierścień W4 10,0-11,5	25
5. Pierścień W4 10,5-12,5	20
6. Pierścień W4 11,5-13,5	10
7. Pierścień W4 13,0-15,3	10
8. Pierścień W4 14,0-16,3	10
9. Pierścień W4 15,0-17,3	15
10. Pierścień W4 16,0-18,3	15



Organizer - Drutowa skręcana na śrubę W1

<i>Nazwa</i>	<i>Ilość szt.</i>
1. Drutowa skręcana na śrubę W1 9,5-12	20
2. Drutowa skręcana na śrubę W1 10,5-13	20
3. Drutowa skręcana na śrubę W1 11,5-14	15
4. Drutowa skręcana na śrubę W1 13-16	10
5. Drutowa skręcana na śrubę W1 15-18	10
6. Drutowa skręcana na śrubę W1 18,5-22	10
7. Drutowa skręcana na śrubę W1 17-20	10
8. Drutowa skręcana na śrubę W1 19-23	10
9. Drutowa skręcana na śrubę W1 21-24	10
10. Drutowa skręcana na śrubę W1 21,5-25	10
11. Drutowa skręcana na śrubę W1 23,5-27	10
12. Drutowa skręcana na śrubę W1 25-29	10
13. Drutowa skręcana na śrubę W1 29-33	10
14. Drutowa skręcana na śrubę W1 30,5-35	15



Organizer - Clip Clamp W4

<i>Nazwa</i>	<i>Ilość szt.</i>
1. Clip Clamp W4 8	20
2. Clip Clamp W4 9	20
3. Clip Clamp W4 10	20
4. Clip Clamp W4 11	20
5. Clip Clamp W4 12	20
6. Clip Clamp W4 13	15
7. Clip Clamp W4 14	15
8. Clip Clamp W4 15	15
9. Clip Clamp W4 16	15
10. Clip Clamp W4 17	15
11. Clip Clamp W4 18	10
12. Clip Clamp W4 19	10
13. Clip Clamp W4 20	10
14. Clip Clamp W4 21	10
15. Clip Clamp W4 22	10
16. Clip Clamp W4 23	10
17. Clip Clamp W4 24	10

